Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
48038982



48038982

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB S.1 ΜΠΕΖ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	
Ονομαστική τάση	250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα	
Ρεύμα εξόδου	2400 mA
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Τάση	
Τάση εξόδου	4,75 - 5,25 V
Συνθήκες χρήσης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 35 °C
Συχνότητα	
Συχνότητα	50 - 50 Hz
Ισχύς	
Ισχύς εξόδου	12 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,05 W
Υλικά	
Χρώμα	Μπεζ
Κωδικός RAL	1013
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διαστάσεις	
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	45 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Σύνδεση	
Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Συνδεσιμότητα	
Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βιδες Τοποθέτηση με νύχια
Τύπος σύνδεσης USB	AA
Εξοπλισμός	
Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι
Παρελκόμενα	
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
Χωρητικότητα	
Αριθμός στοιχείων	1

Ασφάλεια	
Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Λειτουργίες	
Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι
Αναγνωριστικό (ID)	
Με αποτύπωμα	Όχι
Κείμενο	
Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Βιωσιμότητα	
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι