



HBW630H



Aardlekelement P630 4P 630 A I_{dn} 100 mA tot 10 A instelbaar

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	100 mA 300 mA 500 mA 1000 mA 3000 mA 10000 mA

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	6000 V

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----