



HBW630H



Aardlekelement P630 4P 630 A I_{dn} 100 mA tot 10 A instelbaar

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	6000 V

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----