



HBW630H



ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ x630/P630 4P 630A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής I_{dn}	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	6000 V

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----