



FP41TN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection I, 650x300x205mm, inoccupé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

#### Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

#### Equipement

Nombre rangées	4
----------------	---

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----