



30763522

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 А

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент із повним корпусом

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 76 x 76 mm

Вбудована глибина 0 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Електричний струм

Номінальний струм 10 А

Тексти

Тип з'єднання З N-терміналом
Зі вставними клемми

Освітлення Із синім світлодіодним блоком 230 В
Для освітлення

Тип перемикання Перемикання