




283410

Draaidimmer (R, L, C) met knop, berker 1930/Glas, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Materiaal	Metaal Kunststof

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	61 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 25 °C
---------------------	-----------

Teksten

Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Spanning	Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Bijpost-ingang	Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja