



283410

Dimer sa cent.pločom, univerzalni, okretni, soft lock, 1930, pol.bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Promjer osovine 4 mm

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 61 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dodirni i okretni prekidač

Uvjeti korištenja

Radna temperatura 5 - 25 °C

Tekst

Princip dimanja Ukjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće

Osigurač Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)

Napon Ispitivanje napona moguće bez demontaže

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Ulaz jedinice za proširenje Sa ulazom za modul za okretni dimer jedinice za proširenje

Oprema

Ulaz za transformator Da

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da