



Tehničke karakteristike

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Boja	Polarna bijela
------	----------------

RAL kod	9010
---------	------

Materijal	Metal	Plastika
-----------	-------	----------

Premier osovine	4 mm
-----------------	------

Visina	71 mm
--------	-------

Širina 71 mm

Dubina	61 mm
--------	-------

Kontrolni/radni element	Dodirni i okretni prekidač
-------------------------	----------------------------

Radna temperatura	5 - 25 °C
-------------------	-----------

Princip dimanja	Uključenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće
-----------------	--

Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
----------	---

Napon	Ispitivanje napona moguće bez demontaže
-------	---

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
-------------------	---------------------------

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Ulaz jedinice za proširenje	Sa ulazom za modul za okretni dimer jedinice za proširenje
-----------------------------	--

Uskladenost sa REACH

Uskladenost sa RoHS Da