



283410

Vriddimmer 50-420W GL 1930 Vit OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Metall
Plast

Dimensioner

Axel diameter 4 mm

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 61 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 5 - 25 °C

Text

Dimrings princip Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Spänning Spänningstest möjligt utan demontering

Utförande För skruvfästning

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Expansionsenhet ingång Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer

Utrustning

Omformare ingång Ja

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja