



283411

Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R,L,C), serie 1930/glas, černá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Kov Umělá hmota

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	61 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	5 - 25 °C
------------------	-----------

Texty

Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Napětí	Napěťová zkouška je možná bez demontáže
Způsob montáže	Pro přišroubování
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Vstup rozšiřující jednotky	Se vstupem pro externí ovládání pro otočný univerzální stmívač

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano