



80262261



Modulo rilevatore di movimento KNX 2,2 m KNX Berker Serie 1930/R.classic

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,20 - 2,20 m
----------------------------------	---------------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
Ciclo di lavoro minimo	10 s

Funzioni

Ciclo di lavoro massimo	30 min
-------------------------	--------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Dotazione

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	10 mA
--	-------

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Rilevazione

Angolo di copertura regolabile	45 - 90 °
Angolo di rilevamento orizzontale	90 - 180

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Testo

Pulsante	Con pulsante per funzionamento automatico/permanente ON/permanente OFF
Modalità di esercizio	Con 3 modalità di esercizio: automatico/permanente ON/ permanente OFF
Funzione	Simulazione di presenza Con funzione party
Tipo di montaggio	Con griffe a espansione Con protezione antismontaggio

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----