



HW4W332FS

**Interrupteur Ouvert HW4 3200A 3P Fixe**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	3200 A
-------------------------	--------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Produit complet

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

**Courant électrique**

Courant de courte durée admissible $lcw\ t=1\ S\ 220\ -\ 240\ V\ AC$ selon IEC 60947-3	85 kA
Courant de courte durée admissible $lcw\ t=1\ S\ 380\ -\ 415\ V\ AC$ selon IEC 60947-3	85 kA

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui