



HW4W332FS

### Interrupteur Ouvert HW4 3200A 3P Fixe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 3200 A |
|-------------------------|--------|

##### Architecture

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nombre de pôles | 3            |
| Type de boîtier | Montage fixe |

##### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |

##### Courant électrique

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 s 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3 | 85 kA |
| Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 s 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3 | 85 kA |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |