



HW4W332FS

Interruptor de maniobra HW4 fijo 3P 3200A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	3200 A
----------------------------	--------

Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	12000 V

Corriente eléctrica

Corriente asignada de corta duración admisible I_{cw} $t=1$ S 220 - 240 V AC según IEC 60947-3	85 kA
Corriente asignada de corta duración admisible I_{cw} $t=1$ S 380 - 415 V AC según IEC 60947-3	85 kA

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí