



HW4W332FS

## Lastfrånskiljare HW4 3200A 3P fast

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |        |
|-----------|--------|
| Märkström | 3200 A |
|-----------|--------|

#### Arkitektur

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Antal poler               | 3    |
| Enhetens konstruktionstyp | Fast |

#### Spänning

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning $U_i$       | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$ | 12000 V |

#### Elektrisk ström

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Märkkorttidsström $I_{cw} t=1$ S 220-240 V AC enligt IEC 60947-3 | 85 kA |
| Märkkorttidsström $I_{cw} t=1$ S 380-415 V AC enligt IEC 60947-3 | 85 kA |

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 70 °C |
|------------------|-------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |