



LT350

LT rozłącznik bezpiecz. NH3 3P 630A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} 1s IEC 60947	20,40 kA
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	630 A

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH3
---------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	70 - 300 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	70 - 300 mm ²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	20 - 20 Nm
-----------------------------	------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	57 W
--	------

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	800
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4	1000

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	8000 V

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP3X
------------------------------------	------

Wymiary

Wysokość	306 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	130 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Płyta montażowa
----------------	-----------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak