



LT350

Seccionador 3x630A (NH3)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947	20,40 kA
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B	630 A

Fusível

Dimensão do fusível	NH3
---------------------	-----

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	70 - 300 mm²
Secção transversal de condutor rígido	70 - 300 mm²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
------------------------------	-------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	20 - 20 Nm
---------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	57 W
--------------------------------	------

Endurância

N.º de manobras mecânicas	800
N.º de manobras elétricas em ciclos	200
Vida útil total (resistência mecânica e elétrica) IEC60947-3 Tabela 4	1000

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP3X
-----------------------	------

Dimensões

Altura	306 mm
Largura	250 mm
Profundidade	130 mm

Instalação / montagem

Montagem	Platine de fixação
----------	--------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim