




HBW400H



Blocco differenziale h3+ P630 4P 400A I_{Δn} regolabile

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	400 A
Sensibilità I _{Δn}	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Protezione

Tipo di corrente residua	A HI
--------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U _i	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	6000 V

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----