



HBW400H



Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0,1 - 10 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	400 A
Jmenovitý reziduální provozní proud I_{dn}	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Bezpečnost

Typ diferenciální ochrany	A HI
---------------------------	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp}	6000 V

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----