



HBW400H



ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ x630/P630 4P 400A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	400 A
Όνομαστικό ρεύμα διαρροής I _{dn}	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA
	10000 mA

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Ασφάλεια

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης U _i	500 V
Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U _{imp}	6000 V

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----