



TYB621C



KNX jaloezieactor, inbouw, 1-voudig, 230 V~

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	4 A
Max. schakelstroom	4 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---