



14157003

Wip met lens, berker K.1/K.5, aluminium

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	71 mm
Diepte	25 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker K.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja