



14157003

**Wip met lens, berker K.1/K.5, aluminium**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

**Materiaal**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kleur                   | Aluminium    |
| RAL-code                | 9006         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat          |
| Materiaal               | Aluminium    |
| Oppervlakte behandeling | Geanodiseerd |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte  | 25 mm |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

**Samenstelling**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Teksten**

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Opdruk                       | Zonder opdruk                                                                     |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                                                                   |
| Verlichting                  | Voor verlichtings- en controlecircuit                                             |
| Drukknop                     | Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipimpulsdrukker<br>Voor wissel-/kruisschakelaar                             |

**Geschikt voor**

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker K.x |  |
|------------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |