



14157003

**Tipka, sa 5 simbola, K.5, aluminij, aluminij eloksiran**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element Tipka

**Materijali**

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Aluminij

Obrada Anodizirano

**Dimenzije**

Visina 55 mm

Širina 71 mm

Dubina 25 mm

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

**Oprema**

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje

**Tekst**

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Taster Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki

Tipka prekidača/tipka tastera Za tastere  
Za izmjenični/križni prekidač

**Pogodno za**

K.x

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da