



14157004

Клавіша 1X з лінзами, нержавіюча сталь, K.5

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Одинарний клавішний перемикач
----------------------------------	-------------------------------

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Нержавіюча сталь

Розміри

Висота	55 mm
Ширина	71 mm
Глибина	25 mm

Підключення

Тип монтажу	Затискне кріплення
-------------	--------------------

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка	Так
-----------------------------	-----

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Ударостійкість IK	IK05
Використовується в більш високому класі IP	IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З'єднання хомутом
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Кнопка/однотактовий вимикач	Також для застосувань KNX: кнопковий, 1-груповий і груповий кнопковий, 1-груповий
Клавішний вимикач/натискна клавіша	Для тумблерів Для перемикача/проміжного перемикача

Сумісний із

K.x

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так