




14157009

K.1/K.5 - tecla simples c/visor, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	25 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP44
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes Para comutador/interruptor intermédio

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim