



FL412B

Porte, orion plus, vitrée, 1050x1000mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1050 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	35 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matériau	Plastique

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	3 côtés 8 mm

Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----