



80262161



Bewegingsmelder met buskoppelaar voor Serie 1930/R.classic

Technische karakteristieken

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
--------------------------	---------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
Minimale inschakelduur	10 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus	30 min
-------------------------	--------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Reikwijdte hoek horizontaal	90 - 180

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Teksten

Drukknop	Met toets voor automatisch/ON/OFF
Modus	Met testmodus Master/Slave bedrijf voor afdekking van grote detectiezones Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF
Functie	Aanwezigheidssimulatie Met partyfunctie
Montagewijze	Met spreidklemmen Met demontagebeveiliging

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----