




633023



Interruttore triplo 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (200W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 400 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto
Raccordo a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 3

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 16 A

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Illuminabile con gruppo fluorescente, a incandescenza o LED con morsetto N

Tipo di commutazione 3x unipolare off

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì