




633023



Schak. 3-v (3 x 1-polig)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 16 AX (200W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 400 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging
Schroefaansluiting

Bediening en signalering

Aantal toetsen 3

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK07

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Kan worden verlicht met neon-, gloei- of led-lamp met N-klem

Schakelmodus 3x 1-polig uit

Duurzaamheid

RoHS conform Ja