



633023



Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 16 AX (200W LED (SBL))

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 400 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ
Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα
Σύνδεση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 3

Διαστάσεις

Διαστάσεις 71 x 71 mm
Ενσωματωμένο βάθος 32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20
Αντοχή σε κρούση IK IK07

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες
Φωτισμός Μπορεί να φωτιστεί με λαμπτήρα νέον, λαμπτήρα πυράκτωσης ή LED με ακροδέκτη N
Λειτουργία διακόπτη 3x 1- πόλος off

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι