



633023



## Технічні характеристики

### Електричний струм

Комутаційний струм 16 AX (200W LED (SBL))

### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

### Напруга

Номінальна напруга 400 V

### Частота

Частота 50 - 60 Hz

### Матеріали

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Пластик

### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

### Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення  
Гвинтове з'єднання

### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 3

### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK07

### Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

### Тексти

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемами

Освітлення Може підсвічуватися неонову лампою, лампою розжарювання або світлодіодним блоком із клемою N

Тип перемикачання 3x 1-пол. ВІМК

### Sustainability

Відповідність RoHS Так