

Draagplaat voor schakelementen met afdekplaat, grijs, glanzend, Integro

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	15 A
--------------	------

Uitvoering

Bedieningselement	Wip
-------------------	-----

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	34 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	10 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Draaicontact
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Aansluitwijze	Met platte stekeraansluiting
---------------	------------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja