



FP72SN2



Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 550 mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	1100 mm
Bredd	550 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstång Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

##### Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4

##### Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

##### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

##### Utrustning

Antal rader	7
-------------	---

##### Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

##### Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----