



53420216



Inserto portaprese con terra, BRITISH STANDARD disinseribile antrac.lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	13 A
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità delle scatole da incasso	40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	British Standard
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

Q.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si