



53420216



Механізм розетки UK-стандарту 13A/250В з вимикачем антрацит

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 13 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 40 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки Британський стандарт

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленим захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Тексти

Відбиток Без надруку

Накладка Центральна кришка

Захист Покращений захист контактів

Тип з'єднання З гвинтовими клемами

Сумісний із

Q.x / S.x/B.x

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так
