



53420216



Механізм розетки UK-стандарту 13A/250V з вимикачем антрацит

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	13 A
-------------------	------

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Номинальна напруга	250 - 250 V
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	7021
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
--------	-------

Ширина	71 mm
--------	-------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	40 mm
---	-------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Berker Q.x / Berker S.x/B.x	
-----------------------------	--

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----