



53420219



**Utičnica, Britanski stand, 13A, sa zašt.za dje i prekidačem, Arsys, p.bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 13 A

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 40 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Britanski standard

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Kontrole i indikatori**

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano radno kontrolno svjetlo

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

**Tekst**

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

---

**Tekst**

Vrsta veze

Sa vijčanim stezaljkama

---

**Pogodno za**

Q.x / S.x/B.x

---

**Održivost**

Bez halogena

Da

REACH-bez SVHC

Da

Usklađeno sa RoHS

Da