



53420219



**Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, bílá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 13 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Britský standard

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Ovládací prvky a indikátory**

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrovaná kontrolní světlo provozu

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

**Identifikace**

S potiskem Ne

**Texty**

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

---

**Texty**

---

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

---

**Vhodné pro**

---

Q.x / S.x/B.x

---

**Udržitelnost**

---

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

---

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

---

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

---