



53420219



Механізм розетки UK-стандарту 13A/250В з вимикачем пол.білизна

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 13 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 40 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки Британський стандарт

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Елементи керування та індикатори

Тип освітлення для інсталяційних пристроїв Вбудований індикатор контролю роботи

Безпека

З посиленним захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами

Сумісний із

Q.x / S.x/B.x

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так