



53420219



Механізм розетки UK-стандарту 13A/250В з вимикачем пол.білизна

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	13 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
Номінальна напруга	250 - 250 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	40 mm

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Сумісний із

Berker Q.x / Berker S.x/B.x	
-----------------------------	--

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes