



EC362

kWh-meter 3-fase, directe meting 100 A, 2 tarieven, 7 modules

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	3P+N
----------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
-----------------	-------

Capaciteit

Aantal modules	7
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Directe aansluiting
---------------	---------------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
--------	-------

Samenstelling

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop
---------------	--------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Frequentie meetbereik	50 - 60 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	4
---------------------------	---

Functionies

Nauwkeurigheidsklasse	B
-----------------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	7,50 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	1,80 W

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom	100 A
----------------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja