



EC362

Cont. energia trif. directo 100A 2T

Características técnicas

Arquitetura

N.º de polos 3P+N

Intensidade de corrente

Corrente nominal 100 A

Capacidade

Número de módulos 7

Conectividade

Tipo de ligações Ligação direta

Dimensões

Altura 90 mm

Equipamento

Tipo de emissor de impulsos Elétrico

Compatibilidade

Adequado para Compra

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Tipo de medição

Tipo de medição Medição direta

Tipo de aparelho de medição Eletrónico

Gama de medição de frequências 50 - 60 Hz

Power supply

Número de fases da alimentação 4

Funções

Classe de precisão B

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -25 - 70 °C

Potência

Consumo de energia VA 7,50 VA

Potência total dissipada em IN 1,80 W

Intensidade de corrente

Corrente máxima do circuito de medição 100 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim