



14157106

Bilanciere con lente e portaetichetta Berker K.1 antracite opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	25 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Etichettatura	Con campo di scrittura
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

BERKER K.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si