




3315391606



## Technické vlastnosti

### Připojení

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Typ konektoru/zástrčky | USB |
| Počet přípojek         | 2   |

### Frekvence

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Frekvence zvuku | 20 - 20 Hz |
|-----------------|------------|

### Materiál

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Barva            | Antracit               |
| Kód RAL          | 7021                   |
| Povrchová úprava | Matná                  |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota     |
| Povrch           | Neošetřený<br>Lakované |

### Rozměry

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Výška             | 71 mm    |
| Šířka             | 71 mm    |
| Hloubka           | 36,40 mm |
| Vestavěná hloubka | 24,90 mm |

### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

### Vybavení

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Stíněný                    | Ano |
| S protiprachovými krytkami | Ne  |

### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

### Texty

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Výstup                | S přímým vývodem   |
| Popis                 | Bez pole pro popis |
| Nosná deska/nosný rám | S nosným rámem     |

### Vhodné pro

|                |  |
|----------------|--|
| Berker S.x/B.x |  |
|----------------|--|

### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |