




3315391606



USB/3,5mm-ut hon-hon S.1 Antr

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB
Antal anslutningar	2

Frekvens

Ljudfrekvens	20 - 20 Hz
--------------	------------

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad Lackad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	36,40 mm
Inbyggingsdjup	24,90 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Avskärmad	Ja
Med dammskydd	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Utan märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödning

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja