



14157103

**Bilanciere con lente e portaetichetta Berker K.5 alu, alluminio anodizzato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore Alluminio  
Codice RAL 9006  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Alluminio  
Trattamento Anodizzato

**Serie**

Altezza 55 mm  
Larghezza 71 mm  
Profondità 25 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta Sì

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44  
Resistenza agli urti IK IK05

**Testo**

Stampa Senza stampa  
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto  
Etichettatura Con campo di scrittura  
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo  
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo  
Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

K.x