



14157103

**Wip met tekstv. en lens, berker K.1/K.5, aluminium**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Materiaal**

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Aluminium

Oppervlakte behandeling Geanodiseerd

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm

Breedte 71 mm

Diepte 25 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Slagvastheid IK IK05

**Teksten**

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Tekst Met tekstveld

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en  
groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker  
Voor wissel-/kruisschakelaar

**Geschikt voor**

K.x