



14157104

Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.5, n. čelik, metalna mat površina

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Nehrdajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Metal
Nehrdajući čelik

Dimenzije

Visina 55 mm

Širina 71 mm

Dubina 25 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Označavanje Sa poljem za označavanje

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Taster Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki

Tipka prekidača/tipka tastera Za tastere
Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

K.x